

**Garant****Uchwyty płytek skrawających Medium-Plus do wcinania, lewe, R promień wcięcia: 344/999mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274032 344/999
GTIN	4062406094201
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

$D_1 = \text{min. } \varnothing$  dla 1 wcięcia /  $D_2 = \text{maks. } \varnothing$  dla 1 wcięcia.

**Opis techniczny**

maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	30 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_2$	999 mm
minimalna $\varnothing$ 1. podcięcia $D_1$	344 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Klucz systemowy	tak
Szerokość skrawania W	3 mm

Rodzaj produktu

Uchwyty ostrzy