

Garant**Uchwyty płytek skrawających Medium do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 22/35mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 274024 22/35 |
| GTIN | 4062406094683 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275000 – 275015.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia} / D_2 = \text{maks. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia.}$

Opis techniczny

| | |
|---|-------|
| minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2 | 35 mm |
| minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1 | 22 mm |
| maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$ | 14 mm |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Klucz systemowy | tak |
| Szerokość skrawania W | 4 mm |

Rodzaj produktu

Uchwyty ostrzy