

Garant**Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 234/350mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274074 234/350
GTIN	4062406094911
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275021 – 275048.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274004 lub alternatywnie z adapterem nr 274003 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mierzowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

$D_1 = \varnothing$ min. dla 1. podcięcia / $D_2 = \varnothing$ maks. dla 1. podcięcia.

$D_2 = 999$ w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Opis techniczny

minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1	234 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	50 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2	350 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Klucz systemowy	tak
Szerokość skrawania W	8 mm

Rodzaj produktu

Uchwyty ostrzy