

FAHRION®
PRÄZISION
Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 185 E, Ø zaciskania: 47 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	329555 47
GTIN	4045197725035
Klasa artykułu	34D

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

Norma:

DIN 6343

Klasa dokładności:

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 66 mm

A: 73 mm

K: 84 mm

długość całkowita L: 110 mm

kąt α: 15 stopni

Opis techniczny

kąt α	15 stopni
F	66 mm
A	73 mm

K	84 mm
Ø zaciskania	47 mm
długość całkowita L	110 mm
typ	185 E