




## Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie skośne, do średnicy uchwytu: 315



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313205 315
GTIN	2050001928979
Klasa artykułu	33T

### Opis

#### Zastosowanie:

ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania.** Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzonymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do zakładania twardych lub miękkich szczęk. W komplecie dostarczane są śruby mocujące do szczęk.

#### Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhms Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

Pasujące do kodu barwnego: Röhms Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

długość L: 125 mm

szerokość B: 32 mm

szerokość rowka A: 26 mm

rozstaw otworów b: 54 mm

szerokość poprzeczki D: 12 mm

### Opis techniczny

szerokość B	32 mm
szerokość rowka A	26 mm
do średnicy uchwytu	315 mm
długość L	125 mm
szerokość poprzeczki D	12 mm
rozstaw otworów b	54 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego