

Garant**Uchwyty płytek skrawających Medium do wcinania, lewe, R promień wcięcia: 19/30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274016 19/30
GTIN	4062406094935
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275000 – 275015.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

D_1 = min. \varnothing dla 1 wcięcia / D_2 = maks. \varnothing dla 1 wcięcia.

Opis techniczny

minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2	30 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	12 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1	19 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Klucz systemowy	tak
Szerokość skrawania W	3 mm

Rodzaj produktu

Uchwyty ostrzy