

Garant**Uchwyty płytek skrawających Medium do wcinania, lewe, R promień wcięcia: 29/40mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 274016 29/40 |
| GTIN | 4062406094959 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275000 – 275015.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych). Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia} / D_2 = \text{maks. } \varnothing \text{ dla 1 wcięcia.}$

Opis techniczny

| | |
|---|-------|
| minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2 | 40 mm |
| maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$ | 14 mm |
| minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1 | 29 mm |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| Klucz systemowy | tak |
| Szerokość skrawania W | 3 mm |

Rodzaj produktu

Uchwyty ostrzy