

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 185 E, Ø zaciskania: 52 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	329555 52
GTIN	4045197725080
Klasa artykułu	34D

## Opis

### Wykonanie:

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

### Norma:

**DIN 6343**

### Klasa dokładności:

**Tolerancja ruchu obrotowego:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

### wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 66 mm

A: 73 mm

K: 84 mm

długość całkowita L: 110 mm

kąt  $\alpha$ : 15 stopni

## Opis techniczny

F	66 mm
kąt $\alpha$	15 stopni
A	73 mm

Ø zaciskania	52 mm
K	84 mm
długość całkowita L	110 mm
typ	185 E