

**Para rękawic 6240 // SKIN, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094234 10
GTIN	4059904095700
Klasa artykułu	09H

**Opis****Wykonanie:**

6240 SKIN. Dopasowane rękawice odznaczające się wysokim komfortem noszenia z dobrym wyczuciem dzięki zaawansowanej **technologii dziania 18 Gauge** z użyciem bardzo cienkiej przędzy. Nadają się także do obsługi ekranów dotykowych.

**Norma:**

EN 388; EN 420  
EN 16350

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych

Technologia tkania: 18G

EN 388:2016: 2111X

materiał podłoża: nylon

powłoka: PU

zakres zastosowania: Precyzja

kolor: czarny / niebieski

**Opis techniczny**

dopasowany kształt	bardzo dobry
nie zawierają silikonu	nie
masa	8 g
bez dimetyloformamidu	nie
pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
pryczepność na mokro	umiarkowany
rozmiar rękawic	10
Ochrona przed gorącem	brak
materiał powłoki	PU
wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
oddychanie	bardzo dobry
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
EN 388:2016	2111X
materiał podłoża	nylon
powłoka	PU
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarny / niebieski
Technologia tkania	18G