

**Para rękawic 6240 // SKIN, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094234 7
GTIN	4059904095670
Klasa artykułu	09H

**Opis****Wykonanie:**

6240 SKIN. Dopasowane rękawice odznaczające się wysokim komfortem noszenia z dobrym wyczuciem dzięki zaawansowanej **technologii dziania 18 Gauge** z użyciem bardzo cienkiej przędzy. Nadają się także do obsługi ekranów dotykowych.

**Norma:**

EN 388; EN 420  
EN 16350

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych

Technologia tkania: 18G

EN 388:2016: 2111X

materiał podłoża: nylon

powłoka: PU

zakres zastosowania: Precyzja

kolor: czarny / niebieski

**Opis techniczny**

wycucie przy dotyku	bardzo dobry
rozmiar rękawic	7
Ochrona przed gorącym	brak
oddychanie	bardzo dobry
pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
pryczepność na mokro	umiarkowany
nie zawierają silikonu	nie
materiał powłoki	PU
masa	8 g
bez dimetyloformamidu	nie
dopasowany kształt	bardzo dobry
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
EN 388:2016	2111X
materiał podłoża	nylon
powłoka	PU
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarny / niebieski
Technologia tkania	18G