

**Para rękawic 6315, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094456 11
GTIN	4059904107045
Klasa artykułu	09H

Opis**Wykonanie:**

6315. Rękawice odporne na przecięcia o dobrym komforcie użytkowania. Szara, częściowa powłoka z poliuretanu zapewnia dobrą przyczepność w środowisku suchym i nieco wilgotnym. Nie nadają się do kontaktu z częściami zaolejonymi.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: C

EN 388:2016: 4343C

materiał podłoża: polietylen o wysokiej gęstości

powłoka: PU

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: szare

nie zawierają silikonu: nie

Opis techniczny

pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
materiał powłoki	PU
masa	15 g
dopasowany kształt	dobry
Ochrona przed gorącym	brak
wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
EN 388 odporność na ścieranie	4
oddychanie	dobry
EN 388 odporność na rozerwanie	4
EN 388 odporność na przecięcie	3
nie zawierają silikonu	nie
EN 388 odporność na przekłucie	3
pryczepność na mokro	umiarkowany
bez dimetyloformamidu	nie
rozmiar rękawic	11
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
EN 388:2016	4343C
materiał podłoża	polietylen o wysokiej gęstości
powłoka	PU
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	szare
Stopień ochrony przed przecięciem	C