Opis techniczny

dopasowany kształt	bardzo dobry
oddychanie	dobry
masa	30 g
bez dimetyloformamidu	tak
przyczepność na mokro	dobry
przyczepność przy zaoliwieniu	dobry
EN 388 odporność na przecięcie	3
nie zawierają silikonu	tak
EN 388 odporność na przekłucie	2
EN 388 odporność na rozerwanie	3
Ochrona przed gorącem	brak
materiał powłoki	poliuretan/nitryl
wyczucie przy dotyku	dobry
EN 388 odporność na ścieranie	4
rozmiar rękawic	7
Seria	HyFlex®,
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	4X32B
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	INTERCEPT™
powłoka	PU, nitryl
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	szary / limonka
Stopień ochrony przed przecięciem	B