

**HOLEX****Płytki do wiertel z zastrzeniem HSS, TiN, Ø D: 30 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 232282 30     |
| GTIN             | 4062406096649 |
| Klasa artykułu   | 22F           |

**Opis****Wykonanie:**

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.

Z łamaczem wiórów. Zaostrzone ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

kąt wierzchołkowy: 132 stopni

dla elementu podstawowego typu: 25

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm/obr,

posuw f w stali INOX > 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,24 mm/obr,

**Opis techniczny**

|  |              |
|--|--------------|
| posuw f w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,24 mm/obr, |
| dla elementu podstawowego typu               | 25           |
| Ø D  | 30 mm        |
| posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>      | 0,25 mm/obr, |
| liczba wymian/ostrzy                         | 1            |
| powłoka                                      | TiN          |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Gatunek                   | TiN                             |
| Materiał ostrza<br>&nbsp; | HSS                             |
| kąt wierzchołkowy         | 132 stopni                      |
| Liczba ostrzy Z           | 2                               |
| Rodzaj produktu           | Wkładka skrawająca do wiercenia |