

**HOLEX****Płytki do wiertel z zastrzeniem HSS, TiN, Ø D: 45 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232282 45
GTIN	4062406096793
Klasa artykułu	22F

**Opis****Wykonanie:**

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.

Z łamaczem wiórów. Zaostrzone ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

kąt wierzchołkowy: 132 stopni

dla elementu podstawowego typu: 36

posuw  $f$  w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,25 mm/obr,

posuw  $f$  w stali INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,28 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø D	45 mm
dla elementu podstawowego typu	36
posuw $f$ w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm/obr,
posuw $f$ w stali INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,28 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	1
powłoka	TiN

Gatunek	TiN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
kąt wierzchołkowy	132 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia