

HOLEX**Płytki do wiertel z zastrzeniem HSS, TiN, Ø D: 47 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232282 47
GTIN	4062406096816
Klasa artykułu	22F

Opis**Wykonanie:**

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.

Z łamaczem wiórów. Zaostrzone ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

kąt wierzchołkowy: 132 stopni

dla elementu podstawowego typu: 36

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,25 mm/obr,

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,28 mm/obr,

Opis techniczny

dla elementu podstawowego typu	36
Ø D	47 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,25 mm/obr,
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,28 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	1
powłoka	TiN

Gatunek	TiN
Materiał ostrza 	HSS
kąt wierzchołkowy	132 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do wiercenia