

AEG

Wiertarki ręczne jednobiegowe, Typ: BE750R



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Wiertarka dużej mocy AEG –

- bardzo krótka, do prac w wąskich przestrzeniach.
- Solidny szybkomocujący uchwyt wiertarski umożliwiającą szybką wymianę narzędzia.
- Układ elektroniczny ze sterownikiem prędkości obrotowej.
- Ergonomiczna konstrukcja z uchwytem soft-grip dająca najwyższy komfort użytkowania.

Zalety:

Wyjątkowo zwarta konstrukcja.

w dostawie::

uchwyt wiertarski szybkomocujący 1,5-13 mm, torba, przewód zasilający 4 m.

Opis techniczny

zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
masa	1,8 kg
pobór mocy	750 W
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm

obroty prawe/lewe	tak
oznaczenie producenta	BE750R
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	30 mm
gniazdo uchwytu wiertarskiego	SSBF 1 – 13
maks. wibracje wg EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
zakres prędkości obrotowej	0 - 3000 min^{-1}
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
nadaje się do materiału	stal
Rodzaj produktu	Wiertarka