

Ansell**Para rękawic HyFlex® 11-423, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094471 11
GTIN	10076490053472
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

HyFlex® 11-423. Powłoka poliuretanowo-nitrylowa na bazie wody. Pozbawiona silikonu i dimetyloformamidu. Odporna na temperaturę do 100#. Nadają się zwłaszcza do przycinania części suchych albo pokrytych olejem.

Norma:

EN 388; EN 420
EN 407

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

Stopień ochrony przed przecięciem: B

EN 388:2016: 4X32B

EN 407: X1XXXX

materiał podłoża: INTERCEPT™

powłoka: PU, nitryl

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: szary / limonka

nie zawierają silikonu: tak

Opis techniczny

materiał powłoki	poliuretan/nitryl
oddychanie	dobry
EN 388 odporność na rozerwanie	3
EN 388 odporność na przekłucie	2
przyczepność na mokro	dobry
nie zawierają silikonu	tak
Ochrona przed gorącym	brak
rozmiar rękawic	11
masa	30 g
EN 388 odporność na przecięcie	3
wyczucie przy dotyku	dobry
EN 388 odporność na ścieranie	4
dopasowany kształt	bardzo dobry
przyczepność przy zaoliwieniu	dobry
bez dimetyloformamidu	tak
Seria	HyFlex®,
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	4X32B
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	INTERCEPT™
powłoka	PU, nitryl
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	szary / limonka
Stopień ochrony przed przecięciem	B

