

KERN**Wagi dźwigowe typu HFD, maksymalny zakres ważenia: 12000 kg**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479439 12000
GTIN	4045761202740
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

Wyświetlacz diodowy z podświetlanym tłem do wygodnego odczytu również z dużych odległości. Duża mobilność dzięki wewnętrznemu akumulatorowi (z optycznymi wskazaniami stanu naładowania). Funkcja Data-Hold do zatrzymywania wyświetlonych wartości. Solidna waga dźwigowa o wysokiej rozdzielczości i udźwigu do 12 ton. Wysokość cyfr: 30 mm. Czas pracy akumulatora: ok. 30 godzin.

w dostawie::

Pilot radiowy i 2 baterie nr 081556, wielk. LR3, zasilacz.

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

odczyt: 1000 g

Odczyt środkowego zakresu ważenia: 2000 g

odczyt górnego zakresu ważenia: 5000 g

dokładność względem wartości maksymalnej: 0,2 %

szerokość obudowy: 194 mm

głębokość obudowy: 145 mm

Opis techniczny

długość całkowita	584 mm
-------------------	--------

wysokość obudowy	129 mm
liczba baterii	2
odczyt	1000 g
temperatura otoczenia	-10 - 40 °C
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
głębokość obudowy	145 mm
z bateriami / akumulatorami	081556_LR3
dokładność względem wartości maksymalnej	0,2 %
szerokość obudowy	194 mm
masa netto	20 kg
odczyt górnego zakresu ważenia	5000 g
Odczyt środkowego zakresu ważenia	2000 g