

KERN**Wagi dźwigowe typu HFD, maksymalny zakres ważenia: 1500 kg**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479439 1500
GTIN	4045761202757
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

Wyświetlacz diodowy z podświetlanym tłem do wygodnego odczytu również z dużych odległości. Duża mobilność dzięki wewnętrznemu akumulatorowi (z optycznymi wskazaniami stanu naładowania). Funkcja Data-Hold do zatrzymywania wyświetlonych wartości. Solidna waga dźwigowa o wysokiej rozdzielczości i udźwigu do 12 ton. Wysokość cyfr: 30 mm. Czas pracy akumulatora: ok. 30 godzin.

w dostawie::

Pilot radiowy i 2 baterie nr 081556, wielk. LR3, zasilacz.

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

odczyt: 100 g

Odczyt środkowego zakresu ważenia: 200 g

odczyt górnego zakresu ważenia: 500 g

dokładność względem wartości maksymalnej: 0,2 %

szerokość obudowy: 194 mm

głębokość obudowy: 145 mm

Opis techniczny

odczyt	100 g
--------	-------

dokładność względem wartości maksymalnej	0,2 %
liczba baterii	2
długość całkowita	422 mm
temperatura otoczenia	-10 - 40 °C
wysokość obudowy	129 mm
szerokość obudowy	194 mm
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
masa netto	8,2 kg
z bateriami / akumulatorkami	2 × 081556, rozm. LR3
głębokość obudowy	145 mm
odczyt górnego zakresu ważenia	500 g
Odczyt środkowego zakresu ważenia	200 g