

**KERN****Waga platformowa, typ EOC, maksymalny zakres ważenia: 35 kg****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	479606 35
GTIN	4045761192409
Klasa artykułu	47D

**Opis****Wykonanie:**

- **solidna waga platformowa do ważenia paczek, zastosowań przemysłowych i zliczania,**
- **waga dwuzakresowa z automatycznym przełączaniem odczytu (dokładniejszy odczyt w dolnej połowie zakresu wagi),**
- **wskaznik o wysokości cyfr równej 24 mm, może być odłączony od platformy, montowany samodzielnie, połączony z wagą za pomocą przewodu elastycznego,**
- **duża mobilność dzięki możliwości zasilania akumulatorem i kompaktowej budowie,**
- **sygnał wizualny i dźwiękowy wspomaga porcjowanie, dozowanie i sortowanie w zakresie tolerancji,**
- **wskazywanie w procentach: Umożliwia odważanie do zadanej wartości (100%) i stwierdzenie odchyłek od niej,**
- **zliczanie sztuk: szybka rejestracja dużych liczb sztuk dzięki prostej funkcji zliczania. Możliwość wyboru referencyjnej liczby 5, 10, 25, 50 szt,**
- **funkcja receptury: odrębna pamięć do zapisywania masy tarowanego pojemnika oraz składników receptury (łącznie netto),**
- **program kalibracyjny CAL: do kalibracji dokładności (konieczny do tego obciążnik kalibracyjny dostępny na zamówienie).**

**w dostawie::**

W komplecie adapter sieciowy, stopka stołowa z uchwytem ściennym, pokrowiec ochronny.

złącze: Interfejs RS232C

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: K2

odczyt górnego zakresu ważenia: 10 g  
odczyt: 5 g  
powtarzalność: 10 g  
czas narastania sygnału: 2 s  
min. masa sztuki: 10 g  
wymiary szalki: 300 × 300 mm

## Opis techniczny

powtarzalność	10 g
czas narastania sygnału	2 s
masa netto	5,2 kg
oznaczenie producenta	Typ EOC
maks. zakres ważenia	0 - 35 kg
min. masa sztuki	10 g
odczyt	5 g
wymiary szalki	300 × 300 mm
Kalibracja	K2
odczyt górnego zakresu ważenia	10 g
złącze	Interfejs RS232C
stopień ochrony IP	IP 65

## Usługi

Kalibracja wag maks. zakres ważenia 50 kg	018920 50
Kalibracja DAkkS Waga maksymalny zakres ważenia 50	019700 50