

KERN**Waga platformowa, typ IOC z dopuszczeniem do legalizacji, maksymalny zakres ważenia: 150 kg****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	479608 150
GTIN	4045761207196
Klasa artykułu	47D

Opis**Wykonanie:**

- **solidna waga platformowa do ważenia paczek, zastosowań przemysłowych i zliczania,**
- **waga dwuzakresowa z automatycznym przełączaniem odczytu (dokładniejszy odczyt w dolnej połowie zakresu wagi),**
- **wskaźnik o wysokości cyfr równej 24 mm, może być odłączony od platformy, montowany samodzielnie, połączony z wagą za pomocą przewodu elastycznego,**
- **duża mobilność dzięki możliwości zasilania akumulatorem i kompaktowej budowie,**
- **sygnał wizualny i dźwiękowy wspomaga porcjowanie, dozowanie i sortowanie w zakresie tolerancji,**
- **wskazywanie w procentach: Umożliwia odważanie do zadanej wartości (100%) i stwierdzenie odchyłek od niej,**
- **zliczanie sztuk: szybka rejestracja dużych liczb sztuk dzięki prostej funkcji zliczania. Możliwość wyboru referencyjnej liczby 5, 10, 25, 50 szt,**
- **funkcja receptury: odrębna pamięć do zapisywania masy tarowanego pojemnika oraz składników receptury (łącznie netto),**
- **program kalibracyjny CAL: do kalibracji dokładności (konieczny do tego obciążnik kalibracyjny dostępny na zamówienie).**

Waga platformowa z **dopuszczeniem do legalizacji** (możliwość zamówienia opcjonalnej legalizacji pod nr. 479609). Różnorodność (opcjonalnych) interfejsów danych umożliwia wygodną transmisję danych z wagi.

w dostawie::

W komplecie adapter sieciowy, stopka stołowa z uchwytem ściennym, pokrowiec ochronny.

Wyp. dodatkowe:

Legalizacja nr 479609 rozm. 300

wskazówka:

W celu prawidłowej legalizacji potrzebne jest odpowiednie miejsce ustawienia wagi. Prosimy zamówić także legalizację nr 479609 i podać miejsce ustawienia.

złącze: Interfejs RS232C

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: K2

odczyt górnego zakresu ważenia: 50 g

odczyt: 20 g

powtarzalność: 50 g

czas narastania sygnału: 2 s

min. masa sztuki: 50 g

wymiary szalki: 300 × 300 mm

Opis techniczny

odczyt	20 g
czas narastania sygnału	2 s
Kalibracja	K2
odczyt górnego zakresu ważenia	50 g
powtarzalność	50 g
maks. zakres ważenia	0 - 150 kg
wymiary szalki	300 × 300 mm
min. masa sztuki	50 g
masa netto	5,2 kg
oznaczenie producenta	Typ IOC
złącze	Interfejs RS232C
stopień ochrony IP	IP 65

Usługi

Kalibracja wag maks. zakres ważenia 150 kg

018920 150

Akcesoria

Wzorcowanie do wagi platformowej maks. zakres
pomiarowy 300 kg

479609 300