



Półka wysuwana do regałów o szerokości użytkowej, 920 mm, odcinek wysuwu półek: 70 %



Dane zamówienia

Numer katalogowy	993101 70
GTIN	4062406097486
Klasa artykułu	91W

Opis

Wykonanie:

Półki wysuwane z **podwyższoną krawędzią z 3 stron** (wysokość 35 mm) i praktycznym **uchwytem**. Możliwość montażu co 50 mm. Wysuwana półka może być również montowana za drzwiami skrzydłowymi. **Blokada wysuwu** - przez wsunięcie półki w prowadnicę. **Dodatkową blokadę boczną zapewnia** sworzeń w prowadnicy. Blokada ta działa w stanie wsuniętym. Luzowanie blokady przez pociągnięcie uchwytu znajdującego się pod uchwytem do przesuwania (obsługa jednoręczna). W stanie całkowicie wysuniętym półka blokuje się ponownie w prowadnicy (podwójna blokada). W stanie wysuniętym możliwy jest załadunek suwnicą, ponieważ wysuwana półka jest zablokowana. **Nośność 1000 kg** przy równomiernie rozłożonym obciążeniu. Wysuwane półki dostarcza się z etykietami informującymi o nośności.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

W wysuwanej półce można montować płytę z bukowego multiplexu nr 993170.

Grubość materiału: 1,5 mm

Nośność szuflad/szufladopółek: 1000 kg

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 300 mm

szerokość: 920 mm

głębokość: 1300 mm

wysokość użytkowa: 35 mm

szerokość użytkowa: 830 mm

głębokość użytkowa: 1200 mm
prześwit roboczy: 300 mm
nośność wysuwanej półki: 1000 kg

Opis techniczny

nośność wysuwanej półki	1000 kg
prześwit roboczy	300 mm
odcinek wysuwu półek	70 %
Grubość materiału	1,5 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	1000 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	920 mm
wysokość	300 mm
szerokość	920 mm
głębokość	1300 mm
wysokość użytkowa	35 mm
szerokość użytkowa	830 mm
głębokość użytkowa	1200 mm
do pół o szerokości w świetle	920 mm