

**Nasadka 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 36 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 642200 36     |
| GTIN             | 4018754283675 |
| Klasa artykułu   | 63A           |

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Profil **AS-drive**.

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Wysokowydajna stal HPQ®, niełuszcząco chromowana na podłożu niklowanym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 48 mm

długość: 52 mm

**Opis techniczny**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| długość             | 52 mm |
| rozwartość klucza   | 36 mm |
| Ø po stronie napędu | 48 mm |

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne

1/2 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

do kluczy nasadowych 6-kątnych