

HOLEX®**Klucze oczkowe do pobijania, proste, rozwartość klucza: 24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	619161 24
GTIN	4062406097523
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, z krótkim, stabilnym uchwytem i wzmocnionym końcem do pobijania młotkiem.

Norma:

DIN 7444

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa fosforowana.

długość klucza L: 166 mm

Ø pierścienia D: 40,5 mm

wysokość pierścienia h: 15 mm

Opis techniczny

Ø pierścienia D	40,5 mm
długość klucza L	166 mm
wysokość pierścienia h	15 mm
rozwartość klucza	24 mm
norma	DIN 7444
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane

