

HOLEX®**Klucze oczkowe do pobijania, proste, rozwartość klucza: 55 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 619161 55 |
| GTIN | 4062406097608 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, z krótkim, stabilnym uchwytem i wzmocnionym końcem do pobijania młotkiem.

Norma:

DIN 7444

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa fosforowana.

długość klucza L: 267 mm

Ø pierścienia D: 85 mm

wysokość pierścienia h: 25 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------|------------------------|
| Ø pierścienia D | 85 mm |
| wysokość pierścienia h | 25 mm |
| długość klucza L | 267 mm |
| rozwartość klucza | 55 mm |
| norma | DIN 7444 |
| metoda wykonania | kute matrycowo |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | fosforanowane |

