

**HOLEX®****Klucze oczkowe do pobijania, proste, rozwartość klucza: 80 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	619161 80
GTIN	4062406097752
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, z krótkim, stabilnym uchwytem i wzmocnionym końcem do pobijania młotkiem.

**Norma:****DIN 7444****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa fosforowana.

długość klucza L: 362 mm

Ø pierścienia D: 125 mm

wysokość pierścienia h: 36,5 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	80 mm
Ø pierścienia D	125 mm
długość klucza L	362 mm
wysokość pierścienia h	36,5 mm
norma	DIN 7444
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane

