

**Wpust przesuwny ulepszany cieplnie, szerokość rowka D: 17mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313505 17
GTIN	2050001929662
Klasa artykułu	33T

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowane i ulepszone.

Pasuje do:

wszystkich **stosowanych uchwytów mechanicznych produkcji** firm Schunk, Forkardt, Röhms oraz SMW (z zaostrzonym zazębieniem).

Pasuje do:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

w dostawie::

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.

Opis techniczny

wysokość H	23 mm
szerokość rowka D	17 mm

maks. moment obrotowy dokręcania	70 Nm
gwint G	M12
wysokość h	9 mm
Rodzaj produktu	Wkładki teowe