

**Wpust przesuwny ulepszany cieplnie, szerokość rowka D: 21mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313555 21
GTIN	2050001940537
Klasa artykułu	33T

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowane i ulepszone.

Pasuje do:

wszystkich **stosowanych uchwytów mechanicznych produkcji** firm Schunk, Forkardt, Röhm oraz SMW (z zaostrzonym zazębieniem).

Pasuje do:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315

Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315

SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

w dostawie::

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.

Opis techniczny

wysokość H	27 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	150 Nm

szerokość rowka D	21 mm
gwint G	M16
wysokość h	11,5 mm
Rodzaj produktu	Wkładki teowe