

Garant**Regał do blachy w arkuszach, Typ: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	992101 5
GTIN	4062406095802
Klasa artykułu	91W

Opis**Wykonanie:**

Rama podstawy 1500×600 mm, z ocynkowanym dnem. Ocynkowana rolka (Ø 60 mm), o małych oporach ruchu, ułatwia załadunek i rozładunek arkuszy. Wstawiane kabłąki o wysokości 400 mm i 800 mm, z czworokątnej rury 30×30 mm. Zabezpieczenie przed przepchnięciem z płaskownika o wysokości 30 mm.

Zastosowanie:

Do pionowego magazynowania arkuszy blachy, drewna, tworzywa sztucznego itp.

Powłoka lakiernicza:

Rama podstawowa – szary jasny RAL 7035, kabłąki – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 880 mm

szerokość: 1560 mm

głębokość: 600 mm

Liczba przegród: 5

głębokość użytkowa przegród: 65,6 mm

wysokość wspornika 400 mm: 3

Opis techniczny

szerokość pałąków	1485 mm
wysokość wspornika 800 mm	3
wysokość	880 mm
szerokość	1560 mm
nośność przegrody	200 kg
wysokość wspornika 400 mm	3
Ø rolki wsporczej	60 mm
głębokość użytkowa przegród	65,6 mm
głębokość	600 mm
Liczba przegród	5
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Regał na arkusze