

Garant**Nóż do dłutowania, krótki Ø D1 20 mm, od szerokości rowka m: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290359 3
GTIN	4062406099435
Klasa artykułu	21U

Opis**Ważne:**

Minimalna Ø otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna Ø otworu wstępnego 48 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L₁: 50 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 3 mm

Długość użyteczna L₁: 21 mmØ uchwyty płytki D₂: 7,8 mmPrzesunięcie osi L₃: 4,5 mmMinimalna Ø otworu wstępnego D_{min}: 8,7 mm

śruba: 290399 1

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	21 mm
Ø chwytu	20 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m	3 mm
Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	8,7 mm
śruba	290399 1
Przesunięcie osi L_3	4,5 mm
\varnothing uchwytu płytki D_2	7,8 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L_1	50 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego