

SONO  SWISS®

### Myjka ultradźwiękowa PRESET, pojemność: 6l



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 082923 6      |
| GTIN             | 2050001962928 |
| Klasa artykułu   | 04E           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Wanny z ciągnionej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C.

Urządzenia stojące: PRESET – ciągniona stal stopowa, do zapisu często używanych funkcji.

##### Zastosowanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeli na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (od nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

##### w dostawie::

Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).

##### wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.

#### Opis techniczny

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| szerokość urządzenia               | 205 mm |
| szerokość pojemnika do czyszczenia | 150 mm |

## Karta danych

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| długość pojemnika do czyszczenia      | 298 mm                                   |
| możliwość rozbudowy filtra pompy      | nie                                      |
| moc grzewcza                          | 400 W                                    |
| możliwość rozbudowy modułu suszącego  | nie                                      |
| pojemność pojemnika do czyszczenia    | 6 l                                      |
| masa                                  | 4,8 kg                                   |
| możliwość rozbudowy oddzielacza oleju | nie                                      |
| możliwość rozbudowy modułu płuczącego | nie                                      |
| wysokość urządzenia                   | 270 mm                                   |
| wysokość pojemnika do czyszczenia     | 150 mm                                   |
| długość urządzenia                    | 355 mm                                   |
| Moc szczytowa ultradźwięków           | 600 W                                    |
| pobór mocy                            | 550 W                                    |
| napięcie znamionowe                   | 230 V                                    |
| zasilanie energią                     | Zasilanie sieciowe                       |
| długość kosza wsadowego               | 246 mm                                   |
| Szerokość kosza wsadowego             | 106 mm                                   |
| Wielkość nominalna                    | 4,3 l                                    |
| Rodzaj produktu                       | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/082923-6>