



Podstawki wahliwe z regulacją płaskie, gwint zewnętrzny, gwint M: M16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370065 M16
GTIN	2050001961938
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

kulka ze stali do łożysk kulkowych.

- **korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej**
- **kulka zabezpieczona przed przekręceniem.**

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

rozwartość klucza SW: 24 mm

Ø zewn. D₁: 10,5 mm

długość 1: 20,7 mm

długość kołnierza L₂: 40 mm

nośność maksymalna (statyczna): 25 kN

Opis techniczny

długość 1	20,7 mm
Ø zewn. D ₁	10,5 mm
gwint M	M16
długość kołnierza L ₂	40 mm
nośność maksymalna (statyczna)	25 kN

rozwartość klucza SW

24 mm