



Podstawki wahliwe z regulacją płaskie, gwint zewnętrzny, gwint M: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370065 M10
GTIN	2050001961914
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

kulka ze stali do łożysk kulkowych.

- **korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej**
- **kulka zabezpieczona przed przekręceniem.**

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

rozwartość klucza SW: 17 mm

Ø zewn. D₁: 8,6 mm

długość 1: 15,7 mm

długość kołnierza L₂: 30 mm

nośność maksymalna (statyczna): 8 kN

Opis techniczny

nośność maksymalna (statyczna)	8 kN
długość kołnierza L ₂	30 mm
gwint M	M10
Ø zewn. D ₁	8,6 mm
długość 1	15,7 mm

rozwartość klucza SW

17 mm