



Podstawki wahliwe z regulacją płaskie, gwint zewnętrzny, gwint M: M12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370065 M12
GTIN	2050001961921
Klasa artykułu	37K

Opis

Wykonanie:

kulka ze stali do łożysk kulkowych.

- **korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej**
- **kulka zabezpieczona przed przekręceniem.**

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

rozwartość klucza SW: 17 mm

Ø zewn. D₁: 8,6 mm

długość l: 15,7 mm

długość kołnierza L₂: 35 mm

nośność maksymalna (statyczna): 15 kN

Opis techniczny

nośność maksymalna (statyczna)	15 kN
Ø zewn. D ₁	8,6 mm
długość l	15,7 mm
długość kołnierza L ₂	35 mm
gwint M	M12

rozwartość klucza SW

17 mm