

HOLEX®**Imadła montażowe, SK, HSK, dla chwytu stożkowego: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	358680 100
GTIN	4062406099060
Klasa artykułu	32B

Opis**Wykonanie:**

Cecha: powierzchnia przyłożenia z jednej strony 15°, do montażu i demontażu narzędzi skrawających i sworzni dociągających w jednym zamocowaniu.

- aluminium eloksalowane
- **SK: Nakrętki teowe ze stali C15, szlifowane i utwardzane dyfuzyjnie.**
- **HSK: Szyna nośna do blokowania przez rowki nośne.**

Do HSK-A/T.

wysokość: 80 mm

średnica: 167 mm

Opis techniczny

wysokość	80 mm
średnica	167 mm
uchwyt	SK, HSK

