

Garant

Oprawki Weldon kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 30 krótki, Ø mocowania D1: 14mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302593 14
GTIN	4062406100391
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25000 min⁻¹ **Z zamykanymi otworami kanalików chłodziwa.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	55 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
Ø zewn. D	44 mm
Ø mocowania D ₁	14 mm
adapter	BT 30 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339

Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 12 mm	309900 12
--	-----------