



Szlifierki proste pneumatyczne, Ø tulejki zaciskowej 3 mm, oznaczenie producenta: SMP60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079440 SMP60
GTIN	2050002005471
Klasa artykułu	03P

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne szlifierki proste – ATA. Mała szlifierka turbinowa do dokładnego frezowania, szlifowania i grawerowania. **Używać tylko sprężonego powietrza bezolejowego. Filtr wstępny w zestawie.** Turbinowa, mała szlifierka o **maksymalnej prędkości obr. 60 000 obr./min.**

moc przekazywana: 85 W

maksymalna prędkość obrotowa: 60000 min⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 230 l/min

Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza: BSP 1/4 cala cal

masa: 0,17 kg

poziom natężenia dźwięku przy pracy: 68 dB(A)

Opis techniczny

moc przekazywana	85 W
poziom natężenia dźwięku przy pracy	68 dB(A)
oznaczenie producenta	SPM 60 R
masa	0,17 kg
Gwint przyłączeniowy sprężonego powietrza	BSP 1/4 cala cal
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	230 l/min

maksymalna prędkość obrotowa	60000 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
długość	140 mm