

**Garant****Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 10/07 mm kod ISO uchwytu: E10K SVJCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 142 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 13 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 1,5 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 9 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	125 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	18 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	13 mm
kod ISO uchwytu	E10K SVJCR/L07
Kąt ustawienia $\kappa$	142 stopni
$\varnothing$ chwytu	12 mm
szerokość szyjki	6,3 mm
śruby mocujące	269028 27
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 0702..
Przesunięcie osi $L_3$	1,5 mm
wielk. płytki	7 mm

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki