

**Garant****Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 12/07 mm kod ISO uchwytu: E12M SVJCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 142 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 13 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 2 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 11 mm

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	E12M SVJCR/L07
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	18 mm
Przesunięcie osi $L_3$	2 mm
$\varnothing$ chwytu	12 mm
długość całkowita L	150 mm
szerokość szyjki	7,8 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
śruby mocujące	269028 27
wielk. płytki	7 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	142 stopni
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	13 mm

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki