

Garant

Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych kształt ADB, BT 50 A = 100, ø trzpienia d1: 40 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302955 40
GTIN	4062406100568
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.

Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Zastosowanie:

Z wpustem pasowanym do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.

Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezowych wg DIN 1830.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

Ø zewn. D: 70 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 40

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 40

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 40

Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
Ø zewn. D	70 mm

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	40
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	40
Ø trzpienia d ₁	40 mm
adapter	BT 50 A = 100
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów