


HOLEX®**Suwmiarka cyfrowa IP67, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412751 200
GTIN	4062406100858
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Suwmiarka odporna na działanie wody i pyłu. Po 2 godzinach bezczynności następuje automatyczne wyłączenie suwmiarki. Odporna na uderzenia obudowa z tworzyw sztucznych.

Norma:

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Suwmiarka odporna na działanie wody, środków chłodzących, oleju i pyłu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

stopień ochrony IP: IP 67

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

norma	DIN 862
-------	---------

odczyt	0,0005 cal
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
przełączalny odczyt	mm / cale
z głębokościomierzem	tak
wymiar głębokości	płaskie
granica błędu	0,03 mm
Kalibracja	A1
odczyt	0,01 mm
automatyczne wyłączenie	tak
długość szczęk	40 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki standardowe

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

081560 CR2032

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość
międzynarodowa CR2032
