



Oprawki termokurczliwe z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 A = 130, Ø mocowania D1: 18 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308284 18
GTIN	4062406101442
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Stal żaroodporna.
- **Możliwość regulacji długości narzędzi na odcinku 10 mm dopiero od wielk. 6!**
- Rozm. 3–5 do węglików spiekanych, od wielk. 6 do HSS i HM.
- **Z otworami Balluffchip.**
- **Z gwintowanymi otworami do śrub wyważających (z wyjątkiem Ø mocowania D₁ 3 mm, 4 mm i 5 mm).**

z **kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB)** i zamykanymi gwintami.

GARANT: powierzchnie funkcyjne HSK obrobione. **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**

Zastosowanie:

- **Do mocowania frezów i wiertel z chwytem walcowym w tolerancji h6.**
- **Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.**

w dostawie::

Ze śrubą do regulacji wzdłużnej (od Ø mocowania D₁ 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do opravek termokurczliwych nr 302410-302419, przyrząd zaciskowy do opravek termokurczliwych nr 354210-354450.

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Norma na uchwyt: DIN 69893

Kształt: A

chłodzenie wewnętrzne: tak

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$
 Otwór kanalika chłodzącego: zamykane
 \varnothing zewn. D: 42 mm
 \varnothing D₂: 33 mm

Opis techniczny

\varnothing D ₂	33 mm
\varnothing zewn. D	42 mm
\varnothing mocowania D ₁	18 mm
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
uchwyt	HSK-A 100 A = 130
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Krażki wymienne do cewki SU1 dla \varnothing mocowania 3-5 mm	354240 3-5
Zespoły chłodzenia typ CU1	354215 CU1
Adapter chłodzący długi 4,5° dla \varnothing mocowania 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla \varnothing mocowania 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Przyrząd termoskurczowy typ SU1	354210 SU1