

**Szlifierki kątowe pneumatyczne, Typ: 3550-120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Klasa artykułu	03R

**Opis****Wykonanie:**

- silnik 1,5 KM o mocy 1100 W,
- osłona z możliwością regulacji bez użycia kluczy,
- rozmiar tarczy: 125 mm,
- estetyczna dźwignia zabezpieczająca o opływowym kształcie.

**Kompaktowa i wydajna** szlifierka kąтова zapewniająca dużą trwałość w trudnych warunkach pracy, przy przeglądach co 1000 godzin. Ergonomiczny uchwyt z amortyzacją drgań. Osłona z możliwością regulacji bez użycia kluczy. **Uchwyt narzędziowy M14.**

**Opis techniczny**

oznaczenie producenta	CP3550-120AA5
masa	1,9 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy	84 dB(A)
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1560 l/min
moc przekazywana	1100 W
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min <sup>-1</sup>
maks. Ø tarczy	125 mm

zalecana średnica węża (Ø wewn.)	13 mm
maks. wibracje wg EN	9,8 m/s <sup>2</sup>
przyłącze pneumatyczne	3/8 cal
gwint przyłączeniowy	NPT
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe