

**Mitutoyo****Suwmiarka zegarowa, Typ: 150/01****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412405 150/01
GTIN	4946368688206
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Skala chromowana na matowo. Z zabezpieczeniem przed uderzeniem i ochroną zębarki.

Precyzyjny czujnik zegarowy, obrotowy cyferblat ze śrubą ustalającą.

z rolką napędową. Podziałka mm na prowadnicy szynowej, podziałka 1/100 mm na skali okrągłej.

**Wyp. dodatkowe:**

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

**Opis techniczny**

odczyt (na skali okrągłej)	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
1 obrót wskazówki	1 mm
długość szczęk	40 mm
Kalibracja	A1
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
norma	ISO 13385
wymiar głębokości	prostokątne 6,2×2,2
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane

Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka zegarowa

## Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

## Akcesoria

Tabela dla suwmiarek	412180
Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120