

Garant GRIDLINE

Sześciokątne stoły warsztatowe, 20×20G, model: T3**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	925814 T3
GTIN	4062406102159
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Sześciokątny stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Błat o grubości 50 mm z bukowego multipleksu, klejony wodoodpornie. Pokryty lakierem bezbarwnym, odpornym na działanie promieni UV.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontów mm: 75, 75, 100

Wysokości drzwiczek mm: 425

w dostawie::

6 obudów szuflad, 6 przegród blaszanych, blat roboczy, elementy mocujące.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

wysokość bloku szuflad	800 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm

głębokość bloku szuflad	650 mm
materiał blatu	Bukowy multipleks
Powierzchnia płyty roboczej	Lakier bezbarwny
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
masa	462 kg
wysokość	850 mm
Liczba szuflad	3
ComfortClose	nie
Seria	vario
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	2000 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Sześciokątne stoły warsztatowe

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
--	-------------

Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21