

**XNEX 080610 Z dużymi posuwami, HBM20, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215117 UNI
GTIN	4062406103217
Klasa artykułu	22A

Opis**Wykonanie:**

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza.

Jednostronna płytko skrawająca z węgla spiekane go z 3 ostrzami o specjalnej **geometrii wysokiego posuwu**.

Promień programowany przy $a_{p\text{maks.}}$ 2,4 mm.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3$ mm.

$a_e = 0,6 \times D / a_p = 0,8$ mm.

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 1 mm

grubość płytki S: 6.35 mm

Opis techniczny

typ	UNI
promień naroża	1 mm
grubość płytki S	6.35 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNEX 080610

Gatunek	HBM20
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1 mm
liczba wymian/ostrzy	6
powłoka	CVD
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	280 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	95 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		