


**Oprawki miedzowe z HSS, Wysokość miecza h₅ / szerokość skrawania W:
19/2,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273560 19/2,2
GTIN	4045197719188
Klasa artykułu	21U

Opis**Pasuje do :**

Oprawki nr 273984–273992 albo nr 319132 / 319133 (oprawki VDI).

w dostawie::

Klucz montażowy nr 219858 należy zamawiać oddzielnie.

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 40 mm

długość całkowita L_{całk.}: 86 mm

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	2,2 mm
wysokość przecinaka h ₅	19 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	40 mm
długość całkowita L _{całk.}	86 mm