

Mahr**Uniwersalne przyrządy pomiarowe Multimar, zakres pomiarowy: 260-615 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	428051 260-615
GTIN	4059192024918
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

- **ruchomy wspornik ramienia pomiarowego umieszczony w precyzyjnej prowadnicy kulkowej z małymi luzami i małym tarciem**
- **mocna, szlifowana kolumna, chromowana chromem twardym**
- **łatwy montaż dzięki podstawkom i blokom montażowym.**

Stabilna konstrukcja rurkowa, szlifowana i chromowana na twardo. Dwa wsporniki ramienia pomiarowego do mocowania różnych końcówek pomiarowych. Zwiększanie zakresu pomiaru o 75 mm przez obrócenie ramion. Możliwość stosowania z każdym czujnikiem zegarowym lub czujnikiem o \varnothing trzpienia 8 h 6 mm. (Dostawa bez czujnika).

- **wysoka pewność pomiarów i dokładność powtórzeń dzięki wysokiej jakości prowadnicom kulkowym**
- **uchwyty z izolacją cieplną**
- **zmiana kierunku działania nacisku pomiarowego przy pomiarach zewnętrznych i wewnętrznych**
- **stały nacisk pomiarowy zapewniają wbudowane pola nacisku pomiarowego.**

Zastosowanie:

- **wymiary zewnętrzne i wewnętrzne**
- **gwinty zewnętrzne i wewnętrzne**
- **krawędzie centrujące**
- **wąskie odsadzenia, podcięcia i rowki**
- **stożki wewnętrzne i zewnętrzne**
- **uzębienia wewnętrzne i zewnętrzne i wiele innych.**

wskazówka:

Do zakresu pomiarowego **2500 mm z lekką rurką, wykonaną z włókna węglowego** - na zamówienie.

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A3

zakres pomiaru: 12 mm
zakres pomiarów wewnętrznych: 260 - 615 mm
zakres pomiarów zewnętrznych: 230 - 585 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	260 - 615 mm
zakres pomiarów zewnętrznych	230 - 585 mm
zakres pomiarów wewnętrznych	260 - 615 mm
zakres pomiaru	12 mm
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	A3

Usługi

Kalibracja suwmiarek uniwersalnych maks. zakres pomiarowy 600 mm	011300 600
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Końcówka do pomiarów wewnętrznych, sferyczna o \varnothing 7,5 mm, 1 sztuka	428120
Pary uchwytów pomiarowych z otworem Typ B	428141 B
Para ograniczników do ramion pomiarowych	428111
Pary ramion pomiarowych z otworem o \varnothing 3,5 mm wysięg 25 mm	428101 25
Końcówka do pomiarów zewnętrznych, płaska, o \varnothing 7,5 mm, 1 sztuka	428130
Pary uchwytów pomiarowych z otworem Typ A	428141 A
Pary ramion pomiarowych z otworem o \varnothing 3,5 mm wysięg 35 mm	428101 35
Pary ramion pomiarowych z otworem o \varnothing 3,5 mm wysięg 70 mm	428101 70
	428101 100

Pary ramion pomiarowych z otworem o \varnothing 3,5 mm wysięg 100 mm

Końcówki pomiarowe odsadzone, płaskie, do pomiarów zewnętrznych, para

428160

Końcówki pomiarowe odsadzone, półcylicydryczne, do pomiarów wewnętrznych, para

428170