

Mahr**Uniwersalne przyrządy pomiarowe Multimar, zakres pomiarowy: 30-115 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	428051 30-115
GTIN	4059192024895
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

- **ruchomy wspornik ramienia pomiarowego umieszczony w precyzyjnej prowadnicy kulkowej z małymi luzami i małym tarciem**
- **mocna, szlifowana kolumna, chromowana chromem twardym**
- **łatwy montaż dzięki podstawkom i blokom montażowym.**

Stabilna konstrukcja rurkowa, szlifowana i chromowana na twardo. Dwa wsporniki ramienia pomiarowego do mocowania różnych końcówek pomiarowych. Zwiększanie zakresu pomiaru o 75 mm przez obrócenie ramion. Możliwość stosowania z każdym czujnikiem zegarowym lub czujnikiem o \varnothing trzpienia 8 h 6 mm. (Dostawa bez czujnika).

- **wysoka pewność pomiarów i dokładność powtórzeń dzięki wysokiej jakości prowadnicom kulkowym**
- **uchwyty z izolacją cieplną**
- **zmiana kierunku działania nacisku pomiarowego przy pomiarach zewnętrznych i wewnętrznych**
- **stały nacisk pomiarowy zapewniają wbudowane pola nacisku pomiarowego.**

Zastosowanie:

- **wymiary zewnętrzne i wewnętrzne**
- **gwinty zewnętrzne i wewnętrzne**
- **krawędzie centrujące**
- **wąskie odsadzenia, podcięcia i rowki**
- **stożki wewnętrzne i zewnętrzne**
- **uzębienia wewnętrzne i zewnętrzne i wiele innych.**

wskazówka:

Do zakresu pomiarowego **2500 mm z lekką rurką, wykonaną z włókna węglowego** - na zamówienie.

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A3

zakres pomiaru: 12 mm
zakres pomiarów wewnętrznych: 30 - 115 mm
zakres pomiarów zewnętrznych: 0 - 85 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	30 - 115 mm
zakres pomiarów wewnętrznych	30 - 115 mm
zakres pomiarów zewnętrznych	0 - 85 mm
zakres pomiaru	12 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	A3

Usługi

Kalibracja suwmiarek uniwersalnych maks. zakres pomiarowy 600 mm	011300 600
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Końcówka do pomiarów zewnętrznych, płaska, o \varnothing 7,5 mm, 1 sztuka	428130
Pary uchwytów pomiarowych z otworem Typ A	428141 A
Końcówki pomiarowe odsadzone, półcylicydryczne, do pomiarów wewnętrznych, para	428170
Pary ramion pomiarowych z otworem o \varnothing 3,5 mm wysięg 25 mm	428101 25
Pary ramion pomiarowych z otworem o \varnothing 3,5 mm wysięg 100 mm	428101 100
Końcówka do pomiarów wewnętrznych, sferyczna o \varnothing 7,5 mm, 1 sztuka	428120
Pary uchwytów pomiarowych z otworem Typ B	428141 B
Pary ramion pomiarowych z otworem o \varnothing 3,5 mm wysięg 35 mm	428101 35

Para ograniczników do ramion pomiarowych	428111
Końcówki pomiarowe odsadzone, płaskie, do pomiarów zewnętrznych, para	428160
Pary ramion pomiarowych z otworem o \varnothing 3,5 mm wysięg 70 mm	428101 70