



Nożyce do kabli zbrojonych metalem, z grzechotką (kable SWA) Z izolacją VDE, długość całkowita: 315mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	731260 315
GTIN	4003773078579
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Ostrza z precyzyjnym szlifem i indukcyjnie hartowana krawędź tnąca.

izolacja do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Zastosowanie:

Do cięcia kabli zbrojonych metalem (kable SWA) przy użyciu jednej albo obu rąk. Zwłaszcza do użycia w ciasnych miejscach.

Materiał:

Stal narzędziowa o specjalnej jakości, odkuwana, hartowana w oleju.

Wyp. dodatkowe:

Zamienne ostrze przechylne do nożyc do kabli nr 731251.

wskazówka:

Nie nadają się do cięcia kabli ACSR i linek stalowych.

Opis techniczny

długość całkowita	315 mm
wydajność skrawania	380 mm ²
możliwość cięcia do Ø	45 mm
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa

material	Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju.
funkcja grzechotki	tak
Rodzaj produktu	Nożyce

Aksesoria

Nóż wahliwy do nożyc grzechotkowych do kabli SWA wraz ze śrubą i nakrętką Typ 315

731251 315